




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	29
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M8
Longitud total [mm]	5000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio

E20170



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/5M

Notas

Cantidad por pack

1 unid.