E20171

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-V-V-M6

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M6
Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		◐

E20171

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-V-V-M6

Materiales	Adaptador: ABS
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	inox (1.4305 / 303)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.