


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M6

Artículo descatalogado

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF; OOF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

## OOF

Alcance de la fibra óptica [mm] 200

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C] -25...80

**Datos mecánicos**

Peso [g] 20,7

Tipo de cabezal de detección recto; Directamente adaptable

Longitud total [mm] 26

Disposición de fibra 

Material de la fibra vidrio

# E20215



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M6

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
<b>Accesorios</b>	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.