




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa con convertidor de corte transversal

FT-00-P-MS



Campo de aplicación

Versión	Convertidor de sección
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	420
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	60
Tipo de cabezal de detección	recto

E20249



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa con convertidor de corte transversal

FT-00-P-MS

Altura del cabezal de detección [mm]	5
Ancho del cabezal de detección [mm]	15
Longitud del cabezal de detección [mm]	20
Dimensiones del cabezal de detección [mm]	5 x 15 x 20
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	▮
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	latón
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.