



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20489

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

20

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

20

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M6

Longitud total

[mm]

300

Radio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material de la fibra

acrílico

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

metal silicona

Notas

Cantidad por pack

1 unid.