


## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-E3/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Barrera fotoeléctrica

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

**OKF**

Alcance de la fibra óptica [mm] 96

**OUF**

Alcance de la fibra óptica [mm] 96

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C] -40...290

**Datos mecánicos**

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 3

Longitud del cabezal de detección [mm] 10

Longitud total [mm] 2000

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

# E20268



## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-E3/2M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.