




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-E6/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
---	-----

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	6
Longitud total [mm]	1000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC

E20289



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-E6/1M

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.