




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-M-V-M6/5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB5030
OB50	
Alcance de la fibra óptica [mm]	8
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	45
Longitud total [mm]	5000
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)

E21040



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-M-V-M6/5M

Material del revestimiento	metal silicona
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.