




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-W-M6/3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 26

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 26

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...150

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud total [mm] 3000

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Disposición de fibra 

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra inox (1.4404 / 316L)

Material del revestimiento metal silicona

Notas

Cantidad por pack 1 unid.