


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Campo de aplicación

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Principio de funcionamiento | Barrera fotoeléctrica |
| Aplicación | Radio de flexión reducido |

Rango de detección

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
|-------------------------------------------------|----------------------|

OB50

| | |
|---------------------------------|----|
| Alcance de la fibra óptica [mm] | 50 |
|---------------------------------|----|

OBF

| | |
|---------------------------------|----|
| Alcance de la fibra óptica [mm] | 56 |
|---------------------------------|----|

OCF (High Power)

| | |
|---------------------------------|-----|
| Alcance de la fibra óptica [mm] | 560 |
|---------------------------------|-----|

OO50

| | |
|---------------------------------|-----|
| Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
|---------------------------------|-----|

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
|---------------------------|----------|

Datos mecánicos

| | |
|--------------------------------|-------|
| Peso [g] | 33 |
| Tipo de cabezal de detección | recto |
| Rosca del cabezal de detección | M3 |

E21103



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

| | | |
|----------------------------------|------|------------|
| Longitud total | [mm] | 2000 |
| Radio de curvatura mínimo | [mm] | 3 |
| Disposición de fibra | | ● |
| Diámetro de la bobina | [mm] | 0,5 |
| Diámetro de la fibra | [mm] | 217 x 0,06 |
| Diámetro exterior | [mm] | 1 |
| Material de la fibra | | PMMA |
| Material del cabezal de la fibra | | aluminio |
| Material del revestimiento | | PE |

Accesorios

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Componentes incluidos | tuercas hexagonales: 4 x M3 |
| | arandelas dentadas: 4 |
| | Adaptador: OBF |
| | Adaptador: OOF |
| Accesorios (opcionales) | Cúter para fibras ópticas:, E20600 |

Notas

| | |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|