


## Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA****Campo de aplicación**

Resistencia a la presión [bar] 25

**Homologaciones / pruebas**

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

**Datos mecánicos**

Peso [g] 649

Materiales en contacto con el fluido

inox (1.4404 / 316L) ; acabado : Ra&lt;0,4 / Rz 4

Conexión de sensores

G 1 junta cónica

Conexión de proceso

Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Clase aséptica según DIN 11866

H4

**Notas**

Cantidad por pack 1 unid.