


E33711



Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 Chafán de estanqueidad

EC 1935/2004 FCM FDA

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 136

Materiales en contacto con el fluido 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4

Conexión de sensores G 1 rosca interno Aseptoflex Vario

Conexión de proceso Racor DIN 11851 DN32 (1,25") DIN 11851

Estanqueidad metal sobre metal

Clase aséptica según DIN 11866 H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.