


Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 FCM 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 230

Materiales en contacto con el fluido

1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4

Conexión de sensores

G 1 rosca interno Aseptoflex Vario

Conexión de proceso

Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm

Estanqueidad

metal sobre metal

Clase aséptica según DIN 11866

H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.