




Adaptador de proceso Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 rosca interno G1 Aseptoflex Vario
- 2 abertura para fugas
- 3 Ranura para junta tórica 24x2
- 4 Chaflán de estanqueidad



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Campo de aplicación

Versión	para tubos, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, para tubos, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Resistencia a la presión [bar]	40

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	130,5
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 rosca interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Estanqueidad	Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Accesorios

Componentes incluidos	Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123 junta de estanqueidad: 1, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------