




Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52



- 1 Junta tórica 30x2 FKM
- 2 abertura para fugas
- 3 Chaflán de estanqueidad para junta tórica 24x2
- 4 Junta tórica 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



Campo de aplicación	
Versión	accesorios para, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)
Resistencia a la presión [bar]	16
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.



Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52

Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	390,1
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Adaptador de proceso universal Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Estanqueidad	Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866	H4
Accesorios	
Componentes incluidos	Junta tórica: 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
	Junta tórica: 30 x 2, FKM
	Junta tórica: 36 x 3, EPDM, en conformidad con la FDA
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123
	junta de estanqueidad, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.