




Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



Campo de aplicación	
Versión	para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistencia a la presión [bar]	400
Precisión / variaciones	
Velocidad de caudal máxima permitida [m/s]	25
Datos mecánicos	
Peso [g]	1236
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 38,1 mm
Longitud de instalación EL [mm]	191
Longitud de taladro BL [mm]	228,6
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.