




Tubo de protección para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Campo de aplicación		
Versión		para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistencia a la presión	[bar]	25
Datos mecánicos		
Peso	[g]	70
Materiales		1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores		G 3/8 rosca interno Ø 3 mm
Conexión de proceso		Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		< 0,4 / -
Longitud de instalación EL	[mm]	38
Longitud de taladro BL	[mm]	83
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.