


E40115



Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar]	30

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	36
Dimensiones [mm]	M18 x 1,5
Nombre de la rosca	M18 x 1,5
Materiales	3.7235 (titanio)
Conexión de sensores	M18 x 1,5
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/4
Profundidad de inmersión [mm]	13,5; (Sondas de medida SID, SFD, TN)

Accesorios

Componentes incluidos	Juntas: 1, PTFE
-----------------------	-----------------

Notas

Notas	En aplicaciones > 30 bares y ≤ 300 bares, utilizar solamente una junta en U.
Cantidad por pack	1 unid.