




## Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



### Campo de aplicación

Versión		para sensores de caudal SID, SF5
Rango de caudal	[l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); ajuste de fábrica con agua)
Aplicación		para aplicaciones industriales
Fluidos		fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...60
Resistencia a la presión	[bar]	6

### Datos mecánicos

Peso	[g]	375,5
Materiales		PVC
Conexión de sensores		M18 x 1,5
Conexión de proceso		G 1/2

### Accesorios

Componentes incluidos		Adaptador: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Juntas: 1, U-seal
-----------------------	--	---

### Notas

Notas		solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack		1 unid.