




Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON OR

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Versión		para sensores de caudal SC con salida relé como normalmente abierto
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	15
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC; (según MBTS/MBTP)
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 40
Datos mecánicos		
Peso	[g]	225,5
Materiales		inox (1.4305 / 303); PA; PMMA
Notas		
Notas		Artículo descatalogado
Cantidad por pack		1 unid.

E40212




Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON OR

Conexión eléctrica

Cable: 0,9 m, PUR

Conexión



BN =

BU =

Colores de los hilos :

marrón

azul