


E43001



Brida plana para sensores de nivel

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 Juntas

Campo de aplicación

Versión	para sensores capacitivos de nivel LK, LI, LT, LL
Instalación	según DIN 24557
Resistencia a la presión [bar]	0,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Datos mecánicos

Peso [g]	183
Tipo de montaje	según DIN 24557
Materiales	aluminio anodizado; Tuerca: Acero inoxidable; Casquillo distanciador: latón; anillo de fijación: FKM; Junta de estanqueidad: NBR
Par de apriete [Nm]	6...9
Conexión de sensores	Adaptador para varilla a presión Ø 16 mm
Conexión de proceso	collarín

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------