




Racor para varilla a presión para sensores de proceso

MOUNTING ADAPTER G1/D22



Campo de aplicación		
Versión		para tubo aislante térmico LK, LI
Instalación		Racor para varilla a presión
Resistencia a la presión	[bar]	0,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	256
Dimensiones	[mm]	Ø 39 / L = 55
Materiales		Acero inoxidable; NBR; Tesnit; latón
Par de apriete	[Nm]	6...8
Conexión de sensores		Ø 22 mm
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.