




Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 Abrazadera de fijación para la pieza de centrado

CRN

| Campo de aplicación               |        |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                           |        | para sensores de nivel LR                                                                                                                                                   |
| Temperatura del fluido            | [°C]   | -40...200                                                                                                                                                                   |
| Resistencia a la presión          | [bar]  | 16                                                                                                                                                                          |
| Resistencia al vacío              | [mbar] | -1000                                                                                                                                                                       |
| PTMA en aplicaciones según el NRC | [bar]  | 16                                                                                                                                                                          |
| Datos mecánicos                   |        |                                                                                                                                                                             |
| Peso                              | [g]    | 290,5                                                                                                                                                                       |
| Materiales                        |        | Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L) |
| Conexión de sensores              |        | conexión de rosca G 3/4 rosca interno                                                                                                                                       |
| Conexión de proceso               |        | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior                                                                                                                                      |
| Longitud L                        | [mm]   | 450                                                                                                                                                                         |
| Accesorios                        |        |                                                                                                                                                                             |
| Componentes incluidos             |        | Junta de estanqueidad: 1                                                                                                                                                    |
| Notas                             |        |                                                                                                                                                                             |
| Cantidad por pack                 |        | 1 unid.                                                                                                                                                                     |