


Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 Abrazadera de fijación para la pieza de centrado

Campo de aplicación

Versión	Versión sin taladros, para sensores de nivel, LR
Temperatura del fluido [°C]	-40...200
Resistencia a la presión [bar]	16
Resistencia al vacío [mbar]	-1000

Datos mecánicos

Peso [g]	600
Materiales	Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L)
Conexión de sensores	conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso	conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Longitud L [mm]	1000

Accesorios

Componentes incluidos	Junta de estanqueidad: 1
Accesorios (opcionales)	Pieza de centrado para tubos coaxiales: 1, E43222

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------