




Prolongador

CABLE CAN ADAPTER



L: 0,15 m

Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Versión		cable adaptador CAN
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	48,8
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 55
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.




Prolongador

CABLE CAN ADAPTER

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 0,15 m, PUR / PVC, negro, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

