


E60128



Conector macho a cablear

SSTGK120MKRFKSG



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 4,5...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 45,2

Dimensiones [mm] 28 x 28 x 52

Materiales latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro

Material del cuerpo latón / PA 6.6, Revestido de plástico

Material de la tuerca latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico

Notas

Cantidad por pack 1 unid.


Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



E60128



Conector macho a cablear

SSTGK120MKRFKSG

Conexión

