


E60141



Conector macho a cablear

SSTGK120--LFKSG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 4,5...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 53,2

Dimensiones [mm] 26 x 26 x 53

Materiales latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro

Material del cuerpo latón / PA 6.6, Revestido de plástico

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico



E60141



Conector macho a cablear

SSTGK120--LFKSG

Conexión

