


E60171



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MKR0050B12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	4454,4
Dimensiones	[mm]	28 x 28 x 52
Materiales		latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro
Material del cuerpo		latón / PA 6.6, Revestido de plástico
Material de la tuerca		latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MKR0050B12


Conexión eléctrica

Cable: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



Conexión

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco