


E70450




Prolongador

Edge-Gateway/Power cable M12



Campo de aplicación		
Aplicación	Suministro de tensión para edgeGateway	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...105
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	111,5
Materiales		PBT-GF20
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 0,6 m, PVC; FLRY-B		
Conexión		



E70450



Prolongador

Edge-Gateway/Power cable M12

Conexión eléctrica - Conector macho



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.