




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



Campo de aplicación	
Aplicación	Distribución de la tensión AS-i o de la alimentación externa de 24 V a conector hembra M12
Datos eléctricos	
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Salidas	
Alimentación	AS-i; (24V)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	89
Materiales	Carcasa: PBT / PC
Par de apriete [Nm]	1,65
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	terminación para cable plano:, E70413
	Tubo termorretráctil:, E70113



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Notas	
Notas	El cable plano no debe terminar en el repartidor.
	Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR; Par de apriete: ...1,65 Nm

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +