


E70583



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



1 ilustración de ejemplo



Campo de aplicación

Aplicación distribución de la tensión AS-i al conector hembra M12

Datos eléctricos

Clase de protección III

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4

Salidas

Alimentación AS-i

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...75

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 83,1

Materiales Carcasa: PBT / PC

Par de apriete [Nm] 1,65

Accesorios

Accesorios (opcionales) terminación para cable plano:, E70413

Tubo termorretráctil:, E70113

E70583



Toma para cable plano AS-Interface


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Notas	
Notas	El cable plano no debe terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR



Conexión



1	AS-i +
3	AS-i -