


E70005



Prolongador

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 30 x 39

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca latón, niquelado

Accesorios


Componentes incluidos tornillo
campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



E70005




Prolongador

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

