


Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC077

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E70033



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005H04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco