


# E70064



## Cable en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
| Corriente máxima total  | [A] | 4          |

### Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

### Datos mecánicos

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Peso  | [g] | 132,6            |
| Material del cuerpo                                   |     | TPU              |
| Material de la tuerca                                 |     | latón, niquelado |
| Material de la junta                                  |     | FKM              |
| Número de puntos de conexión en el repartidor central |     | 2                |

### Indicaciones / elementos de mando

|            |                       |                   |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|            | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

# E70064



## Cable en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica


Cable: 1,5 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - Conector macho C

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra A

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



# E70064



## Cable en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica - conector hembra B

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

