E70081

Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11436

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC	
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Grado de protección		IP 67	
Datos mecánicos			
Materiales		TPU	
Material del cuerpo		TPU	
Material de la tuerca		latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		tornillo	
		campo de rotulación	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

E70081

Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado