

# E70100




## Conector hembra a cablear

SDOGL070PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70142

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	10

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	29 x 29 x 71
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		PBT

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E70100



## Conector hembra a cablear


SDOGL070PLSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 10...12 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT



### Conexión

