


E70124



Prolongador

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU; PBT
Material del cuerpo		TPU / PBT
Material de la tuerca		PBT / PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PBT



E70124




Prolongador

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PA

