


E70129



Prolongador con conector para válvulas

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	138,5
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado
Accesorios	
Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E70129




Prolongador con conector para válvulas

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Conexión eléctrica - conector hembra


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

