

E70133




Conector hembra a cablear

SDOKL070PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70142

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 29 x 29 x 66

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca PBT

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E70133



Conector hembra a cablear

SDOKL070PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 6...9,5 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT



Conexión

