


E70150



Cable de conexión con conector macho

ASTGH030MSS0001A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC, naranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E70150



Cable de conexión con conector macho

ASTGH030MSS0001A03

Conexión

1	BN
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul