

E70165




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20428

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 60
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E70165



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo