




Cable de conexión con conector macho

ASTGB040PLS0002E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-------------------------	-----	-----------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 55
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		PA

Notas


Notas	Pin 2 voreilend
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA; Par de apriete: 0,5 Nm



E70171



Cable de conexión con conector macho

ASTGB040PLS0002E04

Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco