

# E70177




## Conector hembra a cablear

SDOAL070PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11043

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 59 x 29 x 38,5

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca PA

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E70177




## Conector hembra a cablear

SDOAL070PLSFKPG

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PA; Contactos: dorado



### Conexión

