




Prolongador

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)		






Prolongador

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

