


E70372



Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Campo de aplicación

Versión AS-i / 24 V

Datos eléctricos

Corriente máxima total [A] 2

Salidas

Alimentación AS-i

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Humedad relativa del aire máx. [%] 80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))

Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000

Grado de protección IP 67; IP 68; IP 69K

Grado de suciedad 2

Homologaciones / pruebas

CEM EN 61000-6-2

Datos mecánicos

Peso [g] 104

Materiales piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM

Par de apriete [Nm] 2,5; (tuercas de fijación)

E70372



Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Accesorios

Accesorios (opcionales)

Llave dinamométrica, E70390


Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm



Conexión

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.