


E74215



Cable plano AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE bk



Campo de aplicación	
Versión	para usarlo con la técnica de conexión tipo vampiro
Aplicación	fuentes de alimentación externa 24 V
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC; (Tensión de pico 300 V)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...105
Datos mecánicos	
Peso [g]	8021
Notas	
Notas	100 m suministrado enrollado en bobina con carrete
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 100 m, TPE, negro; 2 x 1,5 mm²	