




Toma para cable plano AS-Interface

FC Quick Connect M12



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 42 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2
Datos mecánicos		
Peso	[g]	17,7
Materiales	Carcasa: PA; Junta tórica: FKM; Tuerca: latón niquelado; pines de contacto: Bronce estaño	
Notas		
Notas	El cable plano no debe terminar en el equipo.	
Cantidad por pack	1 unid.	




Toma para cable plano AS-Interface

FC Quick Connect M12

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A; Par de apriete: 0,4...0,6 Nm



	en caso de conexión al cable plano AS-i amarillo
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	en caso de conexión al cable plano negro
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.