


E75229



Racor neumático en L para conexiones neumáticas

AirBox push-in L-connector 10 pcs.



Campo de aplicación

Fluidos aire comprimido según ISO 8573-1: 2001

Condiciones ambientales

Presión operativa [bar] 20; (min. -0,95)

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Datos mecánicos

Peso [g] 34,5

Materiales Carcasa: Latón niquelado / PA66; arandela dentada de bloqueo: Acero inoxidable

Conexiones neumáticas de tubo 6 mm

Diámetro del manguito [mm] 8

Notas

Cantidad por pack 10 unid.