E80415

Tag RFID

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



taladro de montaje: Ø 10,0 x 3,7 mm

Campo de aplicación		
Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	90
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	896
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de bloques		28
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68
Homologaciones / pruebas		
Homologación de equipos radioeléctricos		ISO 15693
Datos mecánicos		
Peso	[g]	5,4
Tipo de montaje		Carcasa de ajuste a presión; Montaje en metal
Dimensiones	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materiales		Carcasa: PPA GF30; resina epoxi
Notas		
Cantidad por pack		10 unid.