E80417

Tag RFID

ID-TAG/51x37x7,5



Campo de aplicación		
Aplicación		codificación RFID de depósitos metálicos
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	866...928
Tamaño de memoria	[bit]	512
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		Alien Higgs 3
Identificador de tag (TID)	[Byte]	64
Código electrónico de producto (EPC)		96 bit
Estándar RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...250
Grado de protección		IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	144,5

E80417

Tag RFID

ID-TAG/51x37x7,5

Tipo de montaje		superficies / integrado
Dimensiones	[mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materiales		Carcasa: Nylon / PP

Notas

Cantidad por pack		5 unid.

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2